


# DF3100



接地電位鎖電模塊

Supply Module GND/1x 10mm<sup>2</sup>



- 1 標籤
- 2 推入式終端 24 V DC



應用	
設計	供电模塊 GND (1 x 10 mm <sup>2</sup> )
電氣數據	
工作電壓 [V]	18...30 DC
額定電壓DC [V]	24
防護等級	III
負載電流最大值 [A]	40
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...60
存儲溫度 [°C]	-40...70
外殼防護等級	IP 20; (前面的)
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 61000-6-3 干擾輻射
	EN 61000-6-2 抗擾度
機械技術數據	
重量 [g]	48.6
安裝方式	DIN軌道安裝
安裝說明	可並行排列安裝
尺寸 [mm]	80 x 12.5 x 98.5

# DF3100



接地電位饋電模塊

Supply Module GND/1x 10mm2

## 電氣連接

插接式端：

連接

