

DI5011



應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DI5022

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	10
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81

應用

應用	簡易估算低速的旋轉及直線運動; 鎖定
----	--------------------

電氣數據

額定電壓DC	[V]	10...36
電流損耗	[mA]	< 3
反相保護		是

輸出

輸出數量		1
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	1.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	250
短路保護		是
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	10
檢測距離可設		否

測量/設定範圍

設定範圍	[Imp/min]	30...3000
------	-----------	-----------


DI5011



應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]		
		5	
反應時間			
啟動延遲		[s]	0
阻尼頻率最大值		[Imp/min]	15000
軟體/編程			
開關點調整		電位計	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
重量		[g]	258.8
安裝		齊平安裝	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺紋代號		M30 x 1.5	
材質		黃銅 特殊鍍層; PBT	
旋緊扭矩		[Nm]	50
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 綠色
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²			
連接			



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色