


DS2506




應用於滑動及同步監控的估算單元

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

停產產品 - 存檔登錄



- 1 OLED顯示器
- 2 編程按鈕
- 3 LED燈



產品特徵

尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
----	------	-----------------

應用

應用	應用於同步監控帶處理機的脈衝估算系統；脈衝差值的估算
----	----------------------------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	110...240
額定電壓DC	[V]	27
額定電壓公差	[%]	< 10
額定電壓公差2	[%]	20...10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	3
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數: 2
---------	-----------

輸出

繼電器輸出數	2
繼電器介面容量	6 A (250 V AC); B300, R300

測量/設定範圍

測量範圍	[Hz]	0.1...400
------	------	-----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...60
存儲溫度	[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	80; (40 °C: 50 %)
外殼防護等級		IP 50

DS2506



應用於滑動及同步監控的估算單元

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

防護等級接線端子		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
機械技術數據		
重量	[g]	382
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示		OLED顯示器, 128 x 64 像素 發光的
	開關狀態	LED, 綠色
注釋		
注釋		該產品符合過電壓類別II; 污染度2
電氣連接		
雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm ² ; AWG 14		
1	DC 連接電壓 (L-)	
2	DC 連接電壓 (L+)	
3	供電 晶體管輸出 (L+)	
4	感測器信號 1 pnp	
5	DC 感測器電源 (L+)	
6	DC 感測器電源 (L-)	
7	AC 連接電壓 (L)	
8	AC 連接電壓 (N)	
9	不接線	
10	感測器信號 1 npn	
11	感測器信號 2 pnp	
12	感測器信號 2 npn	
13	繼電器 1 常規	
14	繼電器 1 常開	
15	繼電器 1 常閉	
16	晶體管輸出 1 pnp	
17	繼電器 1/2 pnp	
18	復位 1/2 pnp	
19	繼電器 2 常規	
20	繼電器 2 常開	
21	繼電器 2 常閉	
22	不接線	
23	不接線	
24	晶體管輸出 2 pnp	