# DTM428

帶**CAN**的**RFID**讀寫頭

**DTMHF GBRWCODC03**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **應用** | | | |
| 無線電核準 | | 美國; 加拿大; EU/RED; 澳洲; 日本; 中國; 臺灣; 印度; 新加坡 | |
| 關於無線電認證的說明 | | 適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到 。 | |
| **電氣數據** | | | |
| 工作電壓 | [V] | 9...32 DC | |
| 電流損耗 | [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | |
| 防護等級 | | III | |
| 工作頻率 | [MHz] | 13,56 | |
| RFID標準 | | ISO 15693 | |
| **監控範圍** | | | |
| 至ID目標的距離 | [mm] | | ≤ 15 |
| **介面** | | | |
| 通信接口 | | CAN | |
| **CAN** | | | |
| 協議 | | CANopen | |
| **工作條件** | | | |
| 環境溫度 | [°C] | -40...85 | |
| 存儲溫度 | [°C] | -40...85 | |
| 外殼防護等級 | | IP 67; IP 69K | |
| **認證/測試** | | | |
| 抗衝擊 | | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms / 重複的 |
| | | EN 60068-2-27 | 50 g 11 ms / 不重複 |
| 抗震 | | EN 60068-2-6 | 10 g 10...2000 Hz |
| MTTF | [年] | 506 | |
| **機械技術數據** | | | |
| 重量 | [g] | 120.5 | |

# DTM428

帶**CAN**的**RFID**讀寫頭

**DTMHF GBRWCODC03**

| | | |
|---|---|---|
| 外殼 | | 螺紋結構 |
| 安裝 | | 齊平安裝 |
| 尺寸 | [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
| 螺紋代號 | | M18 x 1 |
| 材質 | | 外殼: 不鏽鋼(1.4301/304); 保護蓋: PPS; 電纜插頭: PUR |
| 旋緊扭矩 | [Nm] | < 25 |

## 顯示器/操作件

| | | |
|---|---|---|
| 顯示 | Preoperational Mode | 1 x LED, 綠色 燈 |
| | Operational Mode | 1 x LED, 綠色 閃爍 |
| | 故障 | 1 x LED, 紅色 閃爍 |
| | TAG通訊 | 1 x LED, 黃色 燈 |

## 注釋

| | |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 件數 |

## 電氣連接

電纜: 0.8 m

| | |
|---|---|
| 1 | CAN_H |
| 2 | CAN_L |
| 3 | GND |
| 4 | U+ |