


DTE601



帶現場總線接口的精巧型RFID設備

DTRHF HLRWPNUS03



- 1 LED 操作狀態
- 2 LED顯示 現場總線接口
- 3 安裝螺紋 M4 最長插入深度 15mm



應用			
無線電核準		美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；中國；韓國；日本；臺灣；新加坡；馬來西亞；印度；越南	
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據			
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC	
電流損耗	[mA]	500	
防護等級		III	
工作頻率	[MHz]	13,56	
RFID標準		ISO 15693	
輸出			
每個輸出最大電流負載	[mA]	100; (max.)	
監控範圍			
前面讀寫頭距離	[mm]	600	
側面讀寫頭距離	[mm]	850	
注意讀寫頭距離		100%	傳輸功率
至ID目標的距離	[mm]	50 mm應答器	≤ 150
		ISO卡	≤ 180
介面			
通信接口		Ethernet	
Ethernet - PROFINET			
協議		PROFINET	
用途型號		數據傳遞	
Ethernet - TCP/IP			
協議		TCP/IP	

DTE601



帶現場總線接口的精巧型RFID設備

DTRHF HLRWPNUS03

出廠設定		IP地址: 192.168.0.79	
		子網路遮罩: 255.255.255.0	
		gateway IP adresse: 192.168.0.100	
用途型號		參數設定	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-20...60
存儲溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
抗衝擊		IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持續衝擊
			50 g (11 ms) / 單次衝擊
抗震		EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF		[年]	130
機械技術數據			
重量		[g]	641.5
尺寸		[mm]	113 x 118.5 x 50
材質		PBT / PC; 不鏽鋼; 鋁	
顯示器/操作件			
顯示		電源	1 x LED, 綠色
		LED顯示	4 x LED, 黃色 信號強度 ID tag
		狀態	2 x LED, 綠色/紅色 現場總線接口
		狀態	2 x LED, 綠色/黃色 乙太網
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 乙太網			
連接器: 2 x M12; 編碼: D			
1 2 3 4			
ETH1 / ETH2			
1		TD+	
2		RD+	
3		TD-	
4		RD-	

DTE601




帶現場總線接口的精巧型RFID設備

DTRHF HLRWPNUS03

電氣連接 - 電源

連接器：1 x M12; 編碼：A



PWR

1	L+
2	數字輸入/輸出 2
3	L-
4	數字輸入/輸出 1
5	不接線