


Kablosuz titreşim sensörleri için ağ geçidi

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



- 1 USB arayüz
- 2 Güç kaynağı
- 3 Ethernet arabirim
- 4 mikro SIM kart yuvası
- 5 konfigürasyon tuşu



Uygulama

Radio onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Brezilya
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	3,6 DC; (lityum tıyonil klorür pili lityum tıyonil klorür pili; pil ömrü > 4 yıl; (çevresel koşullara ve ayarlara bağlıdır); pil değiştirilemez)
Akım tüketimi	[mA]	< 200
Koruma sınıfı		III

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	MQTT; ifm IoTcore
----------------------------	-------------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	WLAN; Mobil ağlar; Ethernet
--------------------	-----------------------------

Ethernet

Konektör tipi	RJ45
Protokol	TCP/IP



Kablosuz titreşim sensörleri için ağ geçidi

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Kullanım tipi	Veri iletimi
ISM	
Frekans bandı	2,4 GHz
Güvenlik standardı	AES-128
Protokol	tescilli
Kullanım tipi	sensör bağlantısı
Arayüzlerle ilgili not	maksimum sensör bağlantı sayısı: 30
Mobil ağlar	
İletim standardı	2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT
Kullanım tipi	Veri iletimi
USB	
Konektör tipi	USB A
Kullanım tipi	aygıt yazılımı güncelleme
WLAN	
Frekans bandı	2,4 GHz
Güvenlik standardı	WPA2
Kullanım tipi	Veri iletimi
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	0...50
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 20
Testler / Onaylar	
EMC	DIN EN 301489-1
	DIN EN 301489-17
	DIN EN 301489-52
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	423
Boyutlar [mm]	Ø 95
Malzemeler	PA; ABS
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	durum 1 x LED
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj aksesuarları, Sabit montaj için Güç kaynağı
Açıklamalar	
Açıklamalar	SIM kart verilmemektedir
Paket miktarı	1 adet