


Soğutma suyu kontrol paneli

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Manyetik indüktif akış sensörü SM6000
 2 Düzenleyici valf
 3 Sıcaklık transmitteri TA2405



Ürün özellikleri

Kaynak tabancası için proses bağlantısı

Proses bağlantısı

dişli bağlantı G 1/2 iç dış

Su beslemesi için proses bağlantısı

Proses bağlantısı

dişli bağlantı G 1/2 iç dış

Akış izleme

Ölçme aralığı

[l/min]

0,1...25

Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Uygulama

Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol

Montaj

Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı

Ölçüm parametreleri

akış; sıcaklık; Toplama fonksiyonu

Kontrol

kullanım klavuzu



Soğutma suyu kontrol paneli

FLUID MONITORING SYSTEM

Ortam	İletken sıvılar; su bazlı ortamlar; glikol çözeltileri
Ortam sıcaklığı [°C]	-10...70
Parçalar	Manyetik indüktif akış sensörü, SM6000
	Sıcaklık transmitteri, TA2405
	Düzenleyici valf
Çıkışlar	
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali; analog sinyal; Pals çıkışı; IO-Link (yapılandırılabilir)
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Ölçüm / ayar aralığı	
Akış izleme	
Ölçme aralığı [l/min]	0,1...25
Sıcaklık izleme	
Ölçme aralığı [°C]	-50...150
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...50
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; (sensörler)
Testler / Onaylar	
Basıncılı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	2662,35
Montaj şekli	Montaj parçası
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Gun metal (2.1096.01)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF
Kaynak tabancası için proses bağlantısı	
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/2 iç diş
Su beslemesi için proses bağlantısı	
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/2 iç diş
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Soketli: 2 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı	