


E10420



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0015G04

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

屏蔽的電纜

電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...70

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

578.8

尺寸

[mm]

15 x 15 x 46.5

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E10420



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0015G04

電氣連接


電纜： 15 m, PVC, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽； 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型； 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的； 旋緊扭矩： 0.5 Nm; 屏蔽連接電纜： 不連接螢幕



連接



BN = 芯線顏色：棕色
BK = 黑色
BU = 藍色
WH = 白色