


E10558



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0010E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -20...70

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 35

材質 PA 6.6

成型體材料 PA 6.6

滾花螺母的材料 POM

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 黃色, Ø 5.84 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: POM




E10558



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0010E03

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色