

E10699




帶插座連接電纜

ADOAH050MSS0005B05

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC074

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] < 30 AC / < 36 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

E10699



帶插座連接電纜


ADOAH050MSS0005B05

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 黑色; 5 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GY = 灰色
WH = 白色