

E10827




帶插座連接電纜

ADOGH042MSS0005A04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC645

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能 無滷素

電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...80

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

重量 [g] 163

尺寸 [mm] 15 x 15 x 47

材質 PUR 透明的

成型體材料 PUR, 透明的

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

操作 1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10827



帶插座連接電纜

ADOGH042MSS0005A04

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 4.8 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x \varnothing 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR, 透明的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



芯線顏色：
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色
WH = 白色