

E10906




帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002H04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC001

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K	
認證/測試		
抗振強度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50個掃描周期/頻率；每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11ms半正弦；3個坐標軸中每個方向6個衝擊 / -40 °C / 85 °C
持續抗衝擊性	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊 / -20 °C / 50 °C
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50個周期
噴鹽試驗	EN 60068-2-52 Kb	嚴格等級5 (4個檢測周期)

E10906



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002H04

機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色