

# E11076

帶插座連接電纜

ADOGB050MSS0002E05



## 電氣數據

|           |     |             |
|-----------|-----|-------------|
| 工作電壓      | [V] | < 300 AC/DC |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4           |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -30...80 |
| 環境溫度變化 | [°C] | -5...80  |
| 外殼防護等級 |      | IP 68    |

## 機械技術數據

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| 重量      | [g]  | 137.7          |
| 尺寸      | [mm] | 26 x 26 x 49.9 |
| 成型體材料   |      | TPU            |
| 滾花螺母的材料 |      | 模壓鑄鋅           |

## 注釋

|      |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |
|------|--|------|

# E11076



## 帶插座連接電纜

ADOGB050MSS0002E05

### 電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 黑色; 5 x 0.5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0.2 mm)

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅



### 連接

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BK    |
| 2 | BU    |
| 3 | GN/YE |
| 4 | BN    |
| 5 | WH    |

|         |       |
|---------|-------|
|         | 芯線顏色: |
| BK =    | 黑色    |
| BN =    | 棕色    |
| BU =    | 藍色    |
| GN/YE = | 綠色/黃色 |
| WH =    | 白色    |