


E12435



連接電纜

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 鍍金接點
應用		焊接應用
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	10...36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
環境溫度變化	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	816.2
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
密封材質		FKM
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

E12435



連接電纜

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

注釋	
注釋	帶兩個30mm長的標籤支架
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：模壓鑄鋅；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜：30 m, PUR, 黑色, Ø 4.9 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR, 透明的；鎖定：模壓鑄鋅；密封圈：FKM；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

