


E12549

帶插座連接電纜

ADOGS020PLS0001H02



CE

應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓 [V]	8...32 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4

工作條件

環境溫度 [°C]	-40...85
環境溫度變化 [°C]	-20...85
外殼防護等級	IP 67; (配合連接器插入)

機械技術數據

重量 [g]	54.5
材質	PA
成型體材料	PA
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期
	> 5 Mio.
	扭轉應力
	± 180 °/m

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12549



帶插座連接電纜


ADOGS020PLS0001H02

電氣連接


電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 5.4 mm; 2 x 0.50 mm² (28 x \varnothing 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 德國連接器, 直型; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍鎳的



連接



BK = 芯線顏色 : 黑色
BN = 棕色