


# E12736



帶AMP連接器的連接電纜


ecomatPanel/Cable/5m



應用	
特殊的性能	屏蔽的電纜
電氣數據	
工作電壓 [V]	8...32 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...80
外殼防護等級	IP 20; (無電阻器)
機械技術數據	
重量 [g]	456.4
尺寸 [mm]	89.5 x 33.4 x 47.3
材質	外殼: PBT-GF20
成型體材料	PBT
注釋	
包裝單位	1 件數

**電氣連接**  
電纜: 5 m, PUR, 灰色, Ø 8.3 mm, 屏蔽; 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> (雙絞線) + 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> (雙絞線)

連接器: AMP MQS, 直型; 成型體: PBT; 觸頭 接點: 鍍錫的




# E12736



帶AMP連接器的連接電纜

ecomatPanel/Cable/5m

## 連接



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb