

E12074

帶插座連接電纜


ADOGH050MSS0010K05



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC546

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 屏蔽的電纜; 牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	439.4
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 15 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑	最小值 8 x 電纜直徑, 僅應用於一次彎曲

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12074



帶插座連接電纜


ADOGH050MSS0010K05

電氣連接


電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽: 5 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 1.0...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



連接



芯線顏色:

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色