


AC5222



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 2AI C IP67



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸入數: 2
---------	----------

應用

應用	現場安裝
----	------

電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	250
反相保護	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸入數: 2
---------	----------

輸入

輸入感測器電源	AS-i
類比輸入數	2; (連接2線制和3線制感測器)
類比輸入(電流) [mA]	4...20
最大額定電壓負載壓降 [V]	10
類比輸入防止短路	是
類比輸入的分辨率	12 bit

精度/偏差

精確度	0.5; (測量範圍終值的百分比; 受電磁干擾影響時的公差: ± 1 測量範圍終值的百分比)
-----	--

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...70
存儲溫度 [°C]	-25...70



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 2AI C IP67

允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	174
UL認證	電源	Class 2
AS-i分類		
AS-i版本		2.11; 3.0
AS-i編址		編址插座
擴展尋址模式		否
AS-i主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.D
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3.D
機械技術數據		
重量	[g]	176
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的
顯示器/操作件		
顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AI1...AI2
	操作	LED, 綠色 AS-i
	故障	LED, 紅色
電氣連接		
模塊連接		扁形電纜
附件		
供貨範圍		下部模塊
附件(可選)		保護蓋: M12, E73004
注釋		
注釋		如果致動器由AS-i供電，那麼負載不允許超過最大值200 mA。
		感測器和AS-i之間有電流連接。
		模塊單獨經由黃色AS-i電纜供電。
包裝單位		1 件數




具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 2AI C IP67

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接器：M12; 編碼：A



1	感測器電源 +24V
2	類比輸入 AI +
3	感測器電源 0V / 類比輸入 AI-
5	功能接地