


E12215

帶插頭連接電纜

ASTGA050MSS0006C04



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	378.8
尺寸	[mm]	38 x 15 x 31
材質		外殼：TPU 黑色
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

注釋	CAN總線終端電阻 (120 Ω)整合在M12連接器
包裝單位	1 件數

E12215



帶插頭連接電纜


ASTGA050MSS0006C04

電氣連接


電纜: 6 m, PVC, 無鹵素, 紫色, Ø 6.7 mm, 屏蔽; 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 不連接螢幕



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BU = 藍色
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽