


E12320



帶插座連接電纜

ADOGI020MSS0002K02



應用	
特殊的性能	無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值 [A]	4; (...40 °C)
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...70
環境溫度變化 [°C]	-20...50
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	145.4
尺寸 [mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	最小7.5 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	最大速度5.5 m/s(水平行程為5m時)，最大 加速度10 m/s ²
	彎曲週期
	> 5 Mio.
	最大允許拉伸強度
	50 N/mm ² 靜態
	20 N/mm ² 動態

E12320



帶插座連接電纜

ADOGI020MSS0002K02

注釋

包裝單位


1 件數

電氣連接


電纜：2 m, PUR, 無滷素, 紫色, \varnothing 8 mm, 屏蔽; 2 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型; 編碼：B; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：0.6 Nm; 屏蔽連接電纜：已連接螢幕



連接



GN =
RD =

芯線顏色：
綠色
紅色