


E17119



應用於閥門緻動器的目標凸輪

Puck d=102mm



應用

設計

應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械技術數據

重量	[g]	192.5
凸輪直徑	[mm]	102
孔間隔	[mm]	130
閥門驅動的軸高度	[mm]	30
材質	凸輪: PVC 黑色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4571/316Ti)	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------