
AC5291

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y IP67



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	4;（刺穿點的最大額定電流）
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數：4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30;（經由扁形電纜）
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

AC5291

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y IP67

認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	405				
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0				
AS-i ID代碼	[hex]	A.E				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插脚	4	2 4	4	2 4
機械技術數據						
重量	[g]	157.35				
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		故障	LED, 紅色			
		功能	LED, 黃色			
電氣連接						
模塊連接		扁形電纜				
附件						
供貨範圍		下部模塊				
		扁平電纜封條				
附件(可選)		保護蓋: M12, E73004				
注釋						
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"				
		模塊可分配AS-i電壓 。				
		扁平電纜封條覆蓋未使用的電纜入口 。				
		請勿將以下任何一點連接到外部電位：				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		連接件與AS-i電纜電流連接 。				
包裝單位		1 件數				

AC5291


具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y IP67

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術:；三個方向可能的

連接



連接器： M12

	輸入
	插座 I-1/2
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
	插座 I-2
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
	插座 I-3/4
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線