




應用		
應用		應用於食品工業的衛生及潮濕環境
菊花鏈功能		電源；現場總線接口
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...31.6 DC; (AS-i)
電流損耗	[mA]	300...1500; (AUX)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	100
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	1.1; (插接件1+2: 0,55 (AUX); 插接件3+4: 0,55 (AUX))
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		8; (可配置)
輸入和輸出總數		數字輸入數: 8; 數字輸出數量: 4
輸入		
數字輸入數		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
輸入感測器電源		AUX
開關級別高	[V]	11...30
開關級別低	[V]	0...5
數字輸入保護短路		是



具AS-i接口的IO-Link主站

IO-Link Master AS-i 4P IP69K

輸出		
數字輸出數量	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
每個輸出最大電流負載	[mA]	300
短路保護	是	
緻動器電源輸出	AUX	
介面		
通信接口	IO-Link; AS-i	
IO-Link Master		
傳遞類型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
端口數量等級A	4	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
外殼防護等級	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (運行帶不鏽鋼保護蓋: IP 69K)	
防護等級(NEMA 250)	6P	
污染度	2	
化學介質	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[年]	161
AS-i分類		
AS-i版本	2.11; 3.0	
擴展尋址模式	否	
AS-i Profil	基本從站(CTT1輸入)	S-7.4.E
	附加的從站(CTT1輸入)	S-7.3.E
	附加的從站(CTT1輸出)	S-7.3.2
AS-i設備的數量	1...5	
機械技術數據		
重量	[g]	255
材質	外殼: PA 灰色; 插座: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
電氣連接		
模塊連接	M12	
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	




具AS-i接口的IO-Link主站

IO-Link Master AS-i 4P IP69K

電氣連接 - 製程連接

連接器：4 x M12; 編碼：A



IO-Link Port Class A X01...X04

1	+ 24 V DC (AUX)
2	數字輸入
3	GND (AUX)
4	C/Q IO-Link
5	不接線

電氣連接 - 電源 IN

連接器：1 x M12; 編碼：A




X21

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

電氣連接 - 電源 OUT

連接器：1 x M12; 編碼：A



X22

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	不接線