


E20633



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	70
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	100
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	630
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	300
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	48.5
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M6
感應頭長度	[mm]	35

E20633



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		⦿
芯子直徑	[mm]	2 x 1
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 2 x M6 (3,1 mm), 不鏽鋼 齒鎖定墊圈: 2
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數