




應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		彎曲半徑小
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	20
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	25
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	170
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	60
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	39.5
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	3
總長度	[mm]	2000

E20711



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

最小的彎曲半徑	[mm]	10
光纖排列		⦿
芯子直徑	[mm]	2 x 0.5
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		PE
附件		
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數