


E20748



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 可彎曲的

應用

功能原理

漫反射感測器

應用

應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

光纖感測器檢測距離

[mm]

15

OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

25

OCF (High Power)

光纖感測器檢測距離

[mm]

220

OO50

光纖感測器檢測距離

[mm]

60

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

機械技術數據

重量

[g]

34.5

感應頭版本

可彎曲的

總長度

[mm]

2000

最小的彎曲半徑

[mm]

16

光纖排列

⊙

芯子直徑

[mm]

2 x 0.5

材質

螺紋套筒: 黃銅 白青銅-鍍層

光纖材質

PMMA

光纖頭材質

不鏽鋼(1.4301/304)

光纖套材質

PE

附件

供貨範圍

六角螺母: 2 x M4

齒鎖定墊圈: 2

滾花螺母: 1 x M11

附件(可選)

應用於光纖感測器的切削刀具: E20600

E20748



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

注釋

包裝單位

1 件數