




應用		
功能原理		對照式感測器
應用		彎曲半徑小
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	50
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	56
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	560
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...60
機械技術數據		
重量	[g]	33
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M3
總長度	[mm]	2000

E21103



對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

最小的彎曲半徑	[mm]	3
光纖排列		
芯子直徑	[mm]	0.5
光纖直徑	[mm]	217 x 0.06
外徑	[mm]	1
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE

附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M3
	齒鎖定墊圈: 4
	適配器: OBF
	適配器: OOF
附件(可選)	應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600

注釋	
包裝單位	1 件數