




漫反射式光纖感測器
FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	耐彎設計適應用於機器人應用；應用於工業環境	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF; OO50; OCF	
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	10
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	30
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	180
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	30.6
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M4
感應頭長度	[mm]	23
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	5

E21322



漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

光纖排列	☉
芯子直徑 [mm]	4 x 0.25
光纖材質	PMMA
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	PE
附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M4 齒鎖定墊圈: 2
附件(可選)	應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋	
包裝單位	1 件數