




- 1 夾緊螺釘
2 夾緊環
3 鍍焊套管

EC 1935/2004 

應用		
設計		應用於溫度感測器 Ø 6 mm
安裝		卡箍裝置
抗壓強度	[bar]	10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...150
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	56.1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 夾緊環: PEEK
旋緊扭矩	[Nm]	< 10
感測器連接		Ø 6 mm
製程連接		焊接適配器 Ø 25 mm
注釋		
包裝單位		1 件數