


AL1333



具EtherCAT介面的IO-Link主機
IO-Link Master DL EC 8P IP69K



應用		
應用		衛生系統；應用於實地應用的I/O模塊
菊花鏈功能		現場總線接口
電氣數據		
工作電壓	[V]	20...28 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	300...3900; (US)
防護等級		III
感測器電源US		
當前負載總數最大值	[A]	3.6



具EtherCAT介面的IO-Link主機

IO-Link Master DL EC 8P IP69K

總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		16; (可配置)
輸入和輸出總數		數字輸入數: 16; 數字輸出數量: 8
輸入		
數字輸入數		16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
開關級別高	[V]	11...28
開關級別低	[V]	0...5
數字輸入保護短路		是
輸出		
數字輸出數量		8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
每個輸出最大電流負載	[mA]	300
短路保護		是
介面		
通信接口		Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT		
傳輸標準		100Base-TX
傳輸率		100 MBit/s
協議		EtherCAT
出廠設定		MAC address: 參見型號標示
接口說明		AoE (ADS over EtherCAT)
		CoE (CANopen over EtherCAT)
		EoE (Ethernet over EtherCAT)
		FoE (File Access over EtherCAT)
Ethernet - Internet of Things		
傳輸標準		10Base-T; 100Base-TX
傳輸率		10 MBit/s; 100 MBit/s
協議		MQTT JSON
出廠設定		IP地址: 169.254.x.x
		子網路遮罩: 255.255.0.0
		gateway IP address: 0.0.0.0
		MAC address: 參見型號標示
接口說明		安全協議: HTTPS
IO-Link Master		
傳遞類型		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
端口數量等級A		8
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
外殼防護等級		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (運行帶不鏽鋼保護蓋: IP 69K)
防護等級 (NEMA 250)		6P
污染度		2



具EtherCAT介面的IO-Link主機

IO-Link Master DL EC 8P IP69K

化學介質	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [年]		78

機械技術數據

重量 [g]	394.5
材質	外殼: PA 灰色; 插座: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質	EPDM

附件

供貨範圍	保護蓋: 1 x M12, 不鏽鋼, E12542
------	---------------------------

注釋

注釋	其它信息請您參見使用說明書
包裝單位	1 件數

電氣連接 - Ethernet

連接器: M12; 編碼: D; 密封圈: EPDM



EtherCAT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接線

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接線



具EtherCAT介面的IO-Link主機

IO-Link Master DL EC 8P IP69K

電氣連接 - 製程連接

連接器：M12; 編碼：A; 密封圈：EPDM



IO-Link Port Class A X01...X08

1	感測器電源 (US) L+
2	數字輸入
3	感測器電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	不接線

電氣連接 - 電源

連接器：M12; 編碼：A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	不接線
3	GND (US)
4	不接線