


E60208



編碼器的連軸節 聯軸器

COUPLING 30-10-12-38-KV



機械技術數據	
重量	[g] 58
尺寸	[mm] Ø 30 / L = 38
材質	鋁
旋緊扭矩	[Nm] 擰緊扭矩螺絲釘: 120 Ncm
外部直徑D	[mm] 30
內徑1	[mm] 10
內徑2	[mm] 12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
夾緊轂的深度	[mm] 9.6
夾緊螺釘	[mm] M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
長度	[mm] 38
機械最大值	[U/min] 6000
最大的軸向軸	[mm] ± 0,5
徑向軸未對準時最大值	[mm] ± 0,35
最大角位移	[°] ± 4,0

注釋	
注釋	所列數據適應於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。 徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。
包裝單位	1 件數