


EC2045



傾角感測器

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5



產品特徵		
測量軸數量		1
角度範圍	[°]	± 90
應用		
功能原理		靜態
電氣數據		
工作電壓	[V]	8...30 DC
電流損耗	[mA]	< 35
防護等級		III
反相保護		是
反相保護		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1
輸出		
輸出信號		類比信號
類比輸出數量		1
類比電壓輸出	[V]	0.5...4.5
負載電阻最小值	[Ω]	50000
過載保護		是
測量/設定範圍		
測量軸數量		1
角度範圍	[°]	± 90
精度/偏差		
精確度	[°]	<±7; (經由將設備調整± 4°可以補償零點誤差)


EC2045



傾角感測器

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

重複精度	[°]	0,1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...85
存儲溫度	[°C]	-30...85
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
MTTF	[年]	884
機械技術數據		
重量	[g]	282
尺寸	[mm]	40.5 x 40.5 x 52.2
材質		外殼: PPO
旋緊扭矩	[Nm]	1.8
安裝方向		垂直的
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 3.5 m, PUR		
連接		



EC2045


傾角感測器

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5



圖表

測量和安裝方向



垂直安裝位置 / 繞Z軸旋轉