




應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是
與油漆兼容	是

電氣數據

工作電壓 [V]	< 30 DC
防護等級	II
輸入功率最大值 [mW]	組II: 1000; 組 III: 1000
當前負載總數最大值 [A]	1

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...85
注意環境溫度	如果在防爆區域使用：環境溫度必須遵守產品規定的溫度
外殼防護等級	IP 67; (如果該產品在易爆區域外使用：IP 68 / IP 69K)

認證/測試

許可證	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX標記	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

ENC02A



帶插座連接電纜

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D


安全分類		
內部電容最大值	[nF]	0.5
內部電感最大值	[μH]	10

機械技術數據		
重量	[g]	194
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質	外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM	
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的	


注釋		
注釋	如果在易爆區域使用該感測器, 請確保應用於安全工作的特殊條件。 請您必須嚴格遵守操作使用說明書的規定(易爆區域的保護條例)。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接		
電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 藍色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)		

電氣連接 - 插座		
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm		



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色