

ANT424



RFID讀寫頭HF

DTRHF GBRWIDUS03



應用			
應用		對運輸設備目標物的檢測	
無線電核准		美國；加拿大；EU/RED；澳洲；日本；中國；臺灣；印度；新加坡；烏克蘭	
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據			
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC；（僅經由DTE10x估算單位供電（符合 EN 60950-1標準））	
電流損耗	[mA]	< 50	
防護等級		III	
工作頻率	[MHz]	13,56	
RFID標準		ISO 15693	
監控範圍			
前面讀寫頭距離	[mm]	100	
側面讀寫頭距離	[mm]	60	
至ID目標的距離	[mm]		≤ 16
介面			
通信接口		DATA / DTE10x	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...60	
存儲溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67; IP 69K	
認證/測試			
抗衝擊		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms，持續)
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
機械技術數據			
重量	[g]	108.85	
外殼		圓柱形的	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70	
螺紋代號		M18 x 1	
材質		外殼：不鏽鋼；保護蓋：PPS；LED視窗：PEI	

ANT424



RFID讀寫頭HF

DTRHF GBRWIDUS03

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺母 2 x M18 x 1	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接