


ANT425



RFID讀寫頭HF

DTRHF GNRWIDUS03



應用

應用	對運輸設備目標物的檢測
無線電核准	美國; 加拿大; EU/RED; 澳洲; 日本; 中國; 臺灣; 印度; 新加坡; 烏克蘭
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。

電氣數據

工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC; (僅經由DTE10x估算單位供電 (符合 EN 60950-1標準))
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	13,56
RFID標準		ISO 15693

監控範圍

前面讀寫頭距離	[mm]	180
側面讀寫頭距離	[mm]	90
至ID目標的距離	[mm]	≤ 40

介面

通信接口	DATA / DTE10x
------	---------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67; IP 69K

認證/測試

抗衝擊	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, 持續)
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

機械技術數據

重量	[g]	132
外殼		圓柱形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70
螺紋代號		M18 x 1
材質		外殼: 不鏽鋼; 保護蓋: PPS; LED視窗: PEI

ANT425



RFID讀寫頭HF

DTRHF GNRWIDUS03

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺母 2 x M18 x 1	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接