


ANT600



RFID讀寫頭HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED 操作狀態
- 2 LED顯示
- 3 安裝螺紋: M4 最長插入深度: 15 mm



應用			
應用		對運輸設備目標物的檢測	
無線電核準		EU/RED; 日本; 澳洲; 中國; 臺灣; 印度; 新加坡; 烏克蘭; 馬來西亞; 巴西; 加拿大; 墨西哥; 新西蘭; 韓國; 美國; 越南	
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據			
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC; (僅經由DTE10x估算單位供電)	
電流損耗	[mA]	< 150	
防護等級		III	
工作頻率	[MHz]	13,56	
監控範圍			
前面讀寫頭距離	[mm]	400	
側面讀寫頭距離	[mm]	600	
至ID目標的距離	[mm]	參考ID tag E80384	: < 190
		參考ISO卡E80407	: < 230
介面			
通信接口		DATA / DTE10x	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...60	
存儲溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
抗衝擊	EN 60068-2-27		40 g 6 ms / 持續衝擊
	EN 60068-2-27		50 g 11 ms / 單次衝擊
抗震	EN 60068-2-6		2 g 10...150 Hz

ANT600



RFID讀寫頭HF

DTRHF HLRWIDUS03

UL 認證	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	文件數量UL	E205959

機械技術數據

重量	[g]	450
尺寸	[mm]	120 x 50 x 113
材質		PBT; PC; 不鏽鋼

顯示器/操作件


顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	4 x LED顯示, 黃色 信號強度 ID tag

注釋

注釋	有關至其它ID tag的距離，請參見相應的技術參數表 (E803xx)
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

