


# EVC967



連接電纜

VDOAH050MSE0010C05STGH050MSS



<b>應用</b>	
特殊的性能	無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
應用	CAN總線
<b>電氣數據</b>	
工作電壓 [V]	32 DC; (芯線4+5: 5 V)
當前負載總數最大值 [A]	4; (芯線4+5: 0,05 A)
<b>工作條件</b>	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K
<b>機械技術數據</b>	
重量 [g]	994.7
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
密封材質	FKM
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期
	> 5 Mio.
	扭轉應力
	± 180 °/m
<b>注釋</b>	
注釋	CAN總線終端電阻 (120 Ω)整合在M12連接器
包裝單位	1 件數

# EVC967




## 連接電纜

VDOAH050MSE0010C05STGH050MSS

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 紫色,  $\varnothing$  8.4 mm, 屏蔽; RD / BK: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> (19 x  $\varnothing$  0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0.15 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

