




停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	75 x 55 x 110

應用

應用	超速和低速脈衝序列的通用估算；速度監控
----	---------------------

電氣數據

額定電壓AC [V]	< 230
額定電壓DC [V]	24
額定電壓公差 [%]	10
額定電壓公差2 [%]	10
額定頻率AC [Hz]	50...60
應用於感測器的輔助能量DC [V]	24; (≤ 30 mA)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數: 2
---------	-----------

輸出

繼電器輸出數	2
繼電器介面容量	17 V DC / 10 mA ... 24 V DC / 200 mA

測量/設定範圍

設定範圍 [Imp/min]	20...200
----------------	----------

精度/偏差

遲滯 [Sr的百分比]	> 5
注意滯後	已設定
重複精度 [Sr的百分比]	1

DD0121



應用於速度監控的估算單元

D100/230VAC/WINDOW

反應時間		
啟動延遲	[s]	0.5...15
軟體/編程		
開關點調整	經由電位器範圍內的精調	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 40	
防護等級接線端子	IP 20	
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	輸入信號	1 x LED, 黃色
	開關狀態	1 x LED, 紅色
電氣連接		
連接		