


EVC17A

帶插頭連接電纜

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 60 AC/DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	2
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...60
外殼防護等級	IP 67; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 68 / IP 69K)
認證/測試	
許可證	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX標記	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
機械技術數據	
重量 [g]	357.5
材質	外殼: TPU 橘黃色
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋	
包裝單位	1 件數

EVC17A



帶插頭連接電纜

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 1.2...1.5 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色