


DSU100



IO-Link數據內存

DSU ____ KQRWIOUS03



1 LED



應用

應用

經由IO-Link存儲數據

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
存儲大小	[bit]	1042432
存儲器型號		FRAM
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		無限

介面

通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1423

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67; IP 69K

認證/測試

EMC電磁兼容	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
抗衝擊	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重複的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重複
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

DSU100



IO-Link數據內存

DSU ____ KQRWIOUS03

UL 認證	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	文件數量UL	E205959

機械技術數據		
重量	[g]	59.8
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	20 x 7 x 48
材質		PBT; TPU; 不鏽鋼

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	存儲訪問	1 x LED, 黃色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 1 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

