




應用

應用	對運輸設備目標物的檢測
無線電核准	美國；加拿大；EU/RED；澳洲；中國；新加坡；日本；臺灣；印度
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。

電氣數據

工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	13,56
RFID標準		ISO 15693

監控範圍

至ID目標的距離	[mm]	參照30 mm硬幣標籤；I-CODE [®] ；SLI	≤ 45
----------	------	--------------------------------------	------

介面

通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
外形	Smart Sensor: Device Identification	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	967

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67; IP 69K



RFID讀寫頭HF

DTRHF INRWIOUS03

認證/測試		
抗衝擊	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重複的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重複
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
電氣安全	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

機械技術數據	
重量	[g] 175.8
外殼	圓柱形的
安裝	非齊平安裝
尺寸	[mm] M30 x 1.5 / L = 70
螺紋代號	M30 x 1.5
材質	外殼: 不鏽鋼(1.4301/304); 保護蓋: PPS

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色

附件	
供貨範圍	螺母 2 x M30 x 1,5

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

