


DTI516



RFID讀寫頭HF

DTRHF KQRWIOUS03



- 1 LED
- 2 感應面



應用		
應用	對運輸設備目標物的檢測	
無線電核準	EU/RED; 日本; 澳洲; 中國; 臺灣; 印度; 新加坡; 美國; 加拿大; 馬來西亞; 巴西; 墨西哥; 新西蘭; 韓國; 越南	
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 60
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	13,56
RFID標準		ISO 15693
監控範圍		
前面讀寫頭距離	[mm]	170
側面讀寫頭距離	[mm]	160
至ID目標的距離	[mm]	參照30 mm硬幣標籤及安裝在金屬上的天線; I-CODE SLI : ≤ 32
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	967
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...80

DTI516



RFID讀寫頭HF

DTRHF KQRWIOUS03

外殼防護等級	IP 67; IP 69K
--------	---------------

認證/測試

抗衝擊	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重複的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重複
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL認證	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	文件數量UL	E205959

機械技術數據

重量	[g]	88.5
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	20 x 7 x 48
材質		PBT; TPU; 不鏽鋼

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



電氣連接 - 電纜

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

連接

