


DV1510



5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz



1 蜂鳴器



應用	
應用	信號機條件
電氣數據	
工作電壓	[V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V] 24
電流損耗	[mA] < 200
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 6



5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

輸入		
數字輸入數		6
輸入電流高	[mA]	6
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9
SIO模式		是
必需的mater port type		A
處理周期最小值	[ms]	3.2
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	850
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
存儲溫度	[°C]	-40...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
空氣壓力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 54
機械技術數據		
重量	[g]	647.5
安裝方式		安裝腳
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 384
材質		外殼: ABS; 透鏡: PC
顯示器/操作件		
顯示	狀態	1 x LED, 綠色
	LED段	5 x 4 LED
聲信號		蜂鳴器
聲壓最大值	[dB]	85
附件		
附件(可選)		安裝底座, E89060
		牆壁固定卡箍, E89061
		安裝適配器, E89063
		電纜接口在側面的支架, E89064
		安裝管, E89065
		安裝管, E89066
		安裝管, E89067
注釋		
注釋		其它信息請您參見使用說明書
包裝單位		1 件數

DV1510




5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

電氣連接 - 插頭

連接器：M12; 編碼：A



連接

1	數字輸入 LED段 5
2	蜂鳴器
3	數字輸入 LED段 3
4	數字輸入 LED段 2
5	電源
6	數字輸入 LED段 1
7	數字輸入 LED段 4
8	IO-Link (C/Q)

圖表

基座安裝



DV1510



5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

牆面安裝

