


DV2120

一段式信號燈
LED-Lamp/IO-Link



應用

應用	信號機條件
----	-------

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV; 符合cULus - Class 2標準)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 90
接通峰值電流	[mA]	400
接通峰值電流持續時間	[ms]	50

介面

通信接口	IO-Link		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI標準	IEC 61131-9		
SIO模式	是		
必需的mater port type	A		
處理周期最小值	[ms]	2.3	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID	
	default	1054	

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...50
存儲溫度	[°C]	-40...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 67

DV2120



一段式信號燈

LED-Lamp/IO-Link

污染度	2
-----	---

機械技術數據

重量	[g]	153
尺寸	[mm]	Ø 56 / L = 61
材質		外殼: PC

顯示器/操作件

顯示	LED段, 紅色 / 綠色 / 黃色 / 藍色 / 紫色 / 青色 / 白色
----	--

附件


附件(可選)	安裝底座, E89060
	牆壁固定卡箍, E89061
	安裝適配器, E89063
	電纜接口在側面的支架, E89064
	安裝管, E89065
	安裝管, E89066
	安裝管, E89067
	安裝底座, E89080

注釋

注釋	其它信息請您參見使用說明書
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: M12; 編碼: A



IO-Link

1	UB+
2	不接線
3	UB-
4	IO-Link
5	不接線

標準模式

1	IN1 紅色
2	IN2 綠色
3	GND
4	不接線
5	IN3 藍色


DV2120

一段式信號燈
LED-Lamp/IO-Link




圖表

基座安裝



牆面安裝




DV2120

一段式信號燈
LED-Lamp/IO-Link



光強分佈曲線




光強分佈曲線：紅色

1000 lm

工作效率 = 20%

光強分佈曲線



光強分佈曲線：綠色

1000 lm


工作效率 = 22%

DV2120

一段式信號燈
LED-Lamp/IO-Link



光強分佈曲線



光強分佈曲線：藍色

1000 lm

工作效率 = 20%