


DX1063



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC



產品特徵		
尺寸	[mm]	48 x 109 x 42
應用		
應用	顯示和監控類比信號	
電氣數據		
工作電壓	[V]	21.6...26.4 DC
電流損耗	[mA]	< 65
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	繼電器輸出數：2	
輸入		
多功能輸入		
數量	1	
類比輸入	功能類型	電流
	輸入範圍 [mA]	0...22
	輸入電阻 [Ω]	125
	分辨率	14 Bit
	精確度	0,2 % ± 1 Digit
類比輸入	功能類型	電壓
	輸入範圍 [V]	0...12
	輸入電阻 [kΩ]	> 100
	分辨率	14 Bit
	精確度	0,2 % ± 1 Digit
電阻輸入	功能類型	PT100 / PT1000
	測量範圍 [°C]	-200...850
	分辨率	≥ 0,1 K
	精確度	0,5 % ± 1 Digit



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC

類比輸入	功能類型	熱電偶
	測量範圍 [°C]	Typ K: -270...1350
	測量範圍 [°C]	Typ S: -50...1750
	測量範圍 [°C]	Typ N: -270...1300
	測量範圍 [°C]	Typ J: -170...950
	測量範圍 [°C]	Typ T: -270...400
	測量範圍 [°C]	Typ R: -50...1768
	測量範圍 [°C]	Typ B: 80...1820
	測量範圍 [°C]	Typ E: -270...1000
	測量範圍 [°C]	Typ L: -200...900
	分辨率	1 K
	精確度	0,3 % ± 1 Digit
頻率輸入	功能類型	頻率
	頻率 [Hz]	0...10000
頻率輸入	功能類型	速度
	速度 [1/min]	0...9999
頻率輸入	功能類型	計數器
	計數器	0...9999
頻率輸入	電路	TTL
	開關級別高 [V]	> 3
	開關級別低 [V]	< 2
頻率輸入	電路	PNP
	開關級別高 [V]	> 8
	開關級別低 [V]	< 6
	輸入頻率 [Hz]	< 1000
頻率輸入	電路	NPN
	開關級別高 [V]	> 0,8
	開關級別低 [V]	< 0,8
	輸入頻率 [Hz]	< 3000
頻率輸入	電路	NAMUR
	輸入電流高 [mA]	> 2,5
	輸入電流低 [mA]	< 1,5
輸出		
繼電器輸出數	2; (轉換接點)	
繼電器介面容量	2 A (30 V DC)	
測量/設定範圍		
測量頻率	[Hz]	0...10000; (請參見操作使用說明書)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-30...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	85
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級	IP 65	
防護等級接線端子	IP 00	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61326	
	IEC 61131-2 Typ 3	

DX1063



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC

MTTF	[年]	176
------	-----	-----

機械技術數據

重量	[g]	144.8
安裝方式		面板切口: 92 x 45 mm
尺寸	[mm]	48 x 109 x 42
材質		外殼: 聚碳酸酯; 密封圈: EPDM

顯示器/操作件

顯示	彩色顯示	全圖形TFT顯示器, 2,4" 320 x 240 Pixel
		數字高度 15 mm

電氣連接

可插拔螺絲接線端子: ...2.5 mm²

連接

