


E3M152



連接電纜

CONNECTION CABLE M12 11M



應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
設計		應用於具類比視頻輸出的移動3D智能感測器 PAL
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 25 AC / < 60 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	562.5
材質		外殼：PUR; 密封圈：FKM; 接點插腳：CuSn6 鍍鎳及鍍錫的
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4305/303)
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於固定裝置的彎曲半徑	≥ 60 mm
注釋		
包裝單位		1 件數

E3M152



連接電纜

CONNECTION CABLE M12 11M

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



電氣連接

電纜: 11 m, 黑色, Ø 6 mm, 屏蔽: 3 x 0.25 mm²

連接



- | | |
|----|--------|
| 1: | 屏蔽 |
| 2: | 不接線 |
| 3: | 同軸電纜屏蔽 |
| 4: | 同軸電纜芯 |
| 5: | 不接線 |

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)

