


E10631



連接電纜

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -20...70

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 PA 6.6

成型體材料 PA 6.6

滾花螺母的材料 模壓鑄鋅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



E10631



連接電纜

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍銀的

