


E11595



連接電纜

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS



應用	
特殊的性能	無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
應用	CAN總線
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
存儲溫度 [°C]	-40...80
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量 [g]	729
尺寸 [mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅，鍍鎳的
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 10 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑 最小值 5 x 電纜直徑
	傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期 > 1 Mio.
注釋	
包裝單位	1 件數

E11595




連接電纜

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm




電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 紫色, \varnothing 7.2 mm, 屏蔽; 纏繞的; 2 (RD) / 3 (BK): $2 \times 0.25 \text{ mm}^2$ ($19 \times \varnothing 0.13 \text{ mm}$) / 纏繞的 + 4 (WH) / 5 (BU): $2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ ($19 \times \varnothing 0.16 \text{ mm}$) / 纏繞的

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 紫色, \varnothing 7.2 mm, 屏蔽; 1: $1 \times 0.34 \text{ mm}^2$ ($19 \times \varnothing 0.16 \text{ mm}$)

連接



	芯線顏色:
BK =	黑色
BU =	藍色
RD =	紅色
WH =	白色
screen =	屏蔽

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

