


停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K

認證/測試

抗振強度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C 50個掃描周期/頻率；每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11ms半正弦；3個坐標軸中每個方向6個衝擊 / -40 °C / 85 °C
持續抗衝擊性	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms；3個坐標軸中每個方向4000個衝擊 / -20 °C / 50 °C
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50個周期
噴鹽試驗	EN 60068-2-52 Kb	嚴格等級5 (4個檢測周期)

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU

E11943



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0025H04

滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
---------	--------

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接


電纜：25 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm)
--

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.5 Nm
--



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色