


# E11950



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0002H08

應用於8針插座，核心顏色不規範。  
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



## 電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------	-----	-------------------

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級		IP 68
--------	--	-------

## 機械技術數據

重量	[g]	135.9
----	-----	-------

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
----	------	--------------

材質		PUR
----	--	-----

成型體材料		PUR
-------	--	-----

滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
---------	--	--------

## 注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

# E11950



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0002H08

## 電氣連接


電纜：2 m, PUR, 黑色, Ø 6.2 mm; 8 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型; 編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



## 連接



顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色